

Garant
TKM-jyrsin TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	203077 14
GTIN	4045197706478
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Etenkin TPC-jyrsintään suunniteltuihin suurtehojyrsimiin työstettäessä materiaaleja 60 HRC:hen asti.

Vahvistettu sydänosa. Torusmainen lastuamissärmän säde.

Huomautus:

h_{max} : Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.

$a_{e,max} = 0,05 \times D$ TPC-työstöön.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D_1	13,8 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	50 mm
Terän Ø D_c	14 mm
Lastun keskipaksuus h_{max} TPC-jyrsinnälle teräksessä < 60 HRC	0,043 mm
Hammasluku Z	5
varren Ø D_s	14 mm
Kokonaispituus L	99 mm
Terän pituus L_c	42 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f8

Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Nousukulma	45 astetta
Kulmapyöristys r_v	0,3 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 50 HRC	soveltuu	140 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	125 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	110 m/min	H
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		