

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 2-18
GTIN	4062406043131
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,411 mm
Alkureiän Ø	49,5 mm
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	18
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	32 mm

Kierteen Ø	50,8 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi