

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.1/4-10
GTIN	4062406044657
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Alkureiän Ø	29,5 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	31,75 mm
Kierrettä/ tuuma	10

Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/4-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi