

Garant**APMT 133520 ER, HB7630, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	215365 INOX
GTIN	4045197707970
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,18 mm
Type	INOX
Rayon d'angle	2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133520 ER
Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		