



Outil de marquage, Queue Ø d: 20mm



Données de commande

N° commande	358740 20
GTIN	4045197707499
Classe d'article	32B

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium avec queue Weldon. Réglage progressif de la force de précontrainte. Profondeur d'écriture: 0,1–0,3 mm.

Avantage(s):

Compression de la surface, évitant ainsi d'affaiblir ou d'altérer le matériau. La vitesse de marquage correspond à l'avance maximale. Grande résistance à l'usure pour une plus longue durée de vie de l'aiguille. Convient pour le marquage de surfaces rondes. Utilisation possible sur tour. Sécurité de processus garantie. **Changement d'aiguille plus rapide** grâce à la facilité d'extraction. Compensation d'inégalités sur les pièces jusqu'à 7 mm (selon le modèle).

Utilisation:

Pour le marquage de différents matériaux comme l'aluminium, le titane, l'acier, le bronze, le cuivre, le laiton, les plastiques, etc. Une pointe d'aiguille plus fine permet la gravure sur des surfaces présentant une dureté jusqu'à 57 HRC.

Livraison:

Réf. 12 – Avec **3 aiguilles** 358745 réfs. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Réf. 20 – Avec **3 aiguilles** 358745 réfs. 0,3 – 0,6 – 1,0.

Description technique

L	73 mm
Queue Ø d	20 mm
Ø D ₁	3 mm
Type de produit	Outils d'étiquetage

Accessoires

Aiguille de rechange Rayon 0,5 mm	358745 0,5
Aiguille de rechange Rayon 0,3 mm	358745 0,3
Aiguille de rechange Rayon 0,8 mm	358745 0,8
Aiguille de rechange Rayon 0,6 mm	358745 0,6
Aiguille de rechange Rayon 1,0 mm	358745 1,0