

Garant
Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 15/16-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130040 15/16-16
GTIN	4062406044305
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	59,53 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	23,812 mm
Alkureiän Ø	22,3 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	15/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi