

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.7/8-18
GTIN	4062406045265
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	47,625 mm
Kierteennousu	1,411 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	46,35 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	119 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.7/8-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi