

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 2-10
GTIN	4062406045418
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	127 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
varren Ø D _s	40 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	48,4 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	32 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi