

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Classe d'article	21T

Description

Remarque(s):

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. R.

Description technique

Code ISO porte-outils	A25T CKUNR/L16
Bride de serrage	259038 16
Vis pour bride	259021 3
Taille plaque	16 mm
Déport L ₃	20,5 mm
Plaque adaptée	KNUX 1604.. R/L
Jeu de ressorts	259044 3
Ø pré-perçage min. D _{min}	36 mm
Broche	259049 4
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Bride de serrage Type 16	259038 16
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Goupille Type 4	259049 4
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600