

Garant
Fraise à copier longue, Queue cylindrique, Ø D: 20mm

Données de commande

N° commande	212603 20
GTIN	4045197712721
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Longueur Ø d_1	75 mm
Ø d_1	17 mm
Longueur totale L_{tot}	141 mm
Longueur de col L_1	34 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Ø dents D_c	20 mm
Vis pour plaquette	219874 (20IP ; 5,0 Nm)
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui

Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Vis de serrage	219874
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP