

Garant**Fraise à copier courte, Queue cylindrique, Ø D: 8mm****Données de commande**

N° commande	212601 8
GTIN	4045197712615
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm. Sans arrosage interne.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,9** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	32 mm
Vis pour plaquette	219870 (7IP ; 0,9 Nm)
Ø dents D_c	8 mm
Longueur totale L_{tot}	92 mm
Ø d_1	7,2 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	non

Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,9 Nm	211750 0,9
Vis de serrage	219870