

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.12-56
GTIN	4062406043414
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5,05 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,454 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen Ø	5,486 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	6 mm
Kierrettä/ tuuma	56
Kierteen syvyys	13,7 mm

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	5,05 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettyyppi	UNS
Kierteen koko	12-56 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi