

**Garant**
**Fraise à copier, avec filetage, Ø D: 10mm**

**Données de commande**

N° commande	212620 10
GTIN	4045197712783
Classe d'article	210

**Description**
**Exécution:**

Sans arrosage interne.

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilisation:**

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

**Acier** – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

**Remarque(s):**

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif  $D_w$ . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

**Description technique**

Ø dents $D_c$	10 mm
Vis pour plaquette	219871 (8IP ; 1,2 Nm)
Ø $D_1$ h6	5,5 mm
Longueur totale $L_{tot}$	23 mm
Ø $D_2$	9,5 mm
Filetage attachement M	M5
Longueur 1	23 mm
Nombre de dents Z	2

Arrosage interne	non
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	219871
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP