

**Garant****Plaquette de fraisage Ø 25 mm Helix, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	212685 ST1400
GTIN	4045197712554
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilisation:**

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Avec brise-copeaux pour matériaux à copeaux longs.

Avance  $f_z$  dans l'acier < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Type: ST1400

Nuance: HB7520

**Description technique**

Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7520
Avance $f_z$ dans l'acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Nombre de changements/dents

1

Type de produit

Plaquette pour fraisage