

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.1-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.1-64
GTIN	4062406043216
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 1,854 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	1,5 mm
Kierteennousu	0,399 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	2
Kierrettä/ tuuma	64

Terien lkm Z	2
Kierteen syvyys	4,635 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kierteen \varnothing	1,854 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1-64 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi