

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 45,03 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	45,03 mm
Kierteen syvyys	127 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	50,8 mm

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	5,644 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2-4,5 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi