

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130040 9/16-12 |
| GTIN | 4062406043964 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,15 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| varren Ø D _s | 11 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 12 |
| Kierteennousu | 2,117 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 14,288 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 35,72 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Alkureiän Ø | 12,15 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kierteen koko | 9/16-12 UNC |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |