

Garant
Fraise à copier extra longue, Queue cylindrique, Ø D: 10mm

Données de commande

N° commande	212606 10
GTIN	4045197712738
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø d_1	8 mm
Ø dents D_c	10 mm
Vis pour plaquette	219871 (8IP ; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	21 mm
Longueur totale L_{tot}	132 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Longueur Ø d_1	75 mm
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	219871
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP