

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 3/8-16
GTIN	4062406045968
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 7,95 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	10 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierteennousu	1,588 mm

Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	7,95 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	100 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	3/8-16 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi