


Garant
Plaquette de fraisage Ø 32 mm, Type: TI

Données de commande

N° commande	212690 TI
GTIN	4045197712585
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

· **Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.**

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Avance f_z dans le titane > 850 N/mm²: 0,35 mm

Nuance: HB7935

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7935
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,35 mm
Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,36 mm
Avance f_z dans le titane > 850 N/mm ²	0,35 mm
Nombre de changements/dents	1

Type de produit

Plaquette pour fraisage