

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/4-24
GTIN	4062406046835
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,75 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteennousu	1,058 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	25 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Kierteen \varnothing	31,75 mm
Alkureiän \varnothing	30,75 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/4-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi