



## Marqueur L



### Données de commande

N° commande	358752
GTIN	4020772550226
Classe d'article	38D

### Description

#### Exécution:

Boîtier en aluminium avec queue Weldon. Réglage progressif de la force de précontrainte. Profondeur d'écriture: 0,1–0,3 mm.

#### Avantage(s):

Compression de la surface, évitant ainsi d'affaiblir ou d'altérer le matériau. La vitesse de marquage correspond à l'avance maximale. Grande résistance à l'usure pour une plus longue durée de vie de l'aiguille. Convient pour le marquage de surfaces rondes. Utilisation possible sur tour. Sécurité de processus garantie. **Changement d'aiguille plus rapide** grâce à la facilité d'extraction. Compensation d'inégalités sur les pièces jusqu'à 7 mm (selon le modèle).

#### Utilisation:

Pour le marquage de différents matériaux comme l'aluminium, le titane, l'acier, le bronze, le cuivre, le laiton, les plastiques, etc. Une pointe d'aiguille plus fine permet la gravure sur des surfaces présentant une dureté jusqu'à 57 HRC.

#### Remarque(s):

Commander **séparément** les aiguilles de marquage 358755; 358756.

### Description technique

Ø D	42 mm
L <sub>1</sub>	119 mm
L	108 mm
Queue Ø d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm

Type	1560ML
Type de produit	Outils d'étiquetage