




Étau modulaire, Largeur mors A: 150/2mm



Données de commande

N° commande	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- **Étau machine avec mors plaqueurs.**
- **Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)**
- **Réglage aisé de la capacité de serrage.**
- **Cémentés HRC 60.**
- **Parallélisme 0,02 mm.**

Livraison:

Avec butée de pièce, 2 écrous en T similaires 362160 réf. 18/16, 1 clé de serrage, 1 clé pour vis à 6 pans creux, 4 brides de serrage.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Description technique

Code couleur pour accessoires adaptés	Modulaire HOLEX 150
Hauteur corps de base G	50 mm
Largeur mors A	150 mm
Hauteur mors C	50 mm
Taquet pos. transv. n	16 mm
Poids	34 kg

Longueur totale L	420 mm
Plage de serrage b	200 mm
Taquet pos. longit. l	16 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362147 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm	362160 20/16
Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362148 150
Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362146 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm	362160 14/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm	362160 12/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm	362160 16/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 18/16 mm	362160 18/16
Mors prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362127 150
Mors rapporté angulaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362132 150