

**Garant**
**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/2-8
GTIN	4062406047177
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 35,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	35,1 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm

Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/2-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi