

**Garant****CNMG 09T308, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 09T308 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage