

**Garant**
**CNMG 120412, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120412 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Brise-copeaux	SM
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P

Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage