

**Garant**
**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-12**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.7/8-12
GTIN	4062406047535
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 45,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	47,625 mm
Alkureiän Ø	45,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm
Kokonaispituus L	250 mm

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	29 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	119 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.7/8-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi