

Garant
SNMG 120404, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7020 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Nuance	HB7020

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage