

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 5/8-16
GTIN	4062406046255
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	39,7 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Alkureiän Ø	14,4 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi