

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-12****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130041 9/16-12 |
| GTIN         | 4062406046200  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,15 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Lastu-urien määrä | 3         |
| Terien lkm Z      | 3         |
| Kierteen Ø        | 14,288 mm |
| Kokonaispituus L  | 110 mm    |
| Standardi         | DIN 376   |
| Kierrettä/ tuuma  | 12        |
| Kierteen syvyys   | 35,72 mm  |

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Alkureiän Ø             | 12,15 mm                                 |
| Kierteennousu           | 2,117 mm                                 |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 11 mm                                    |
| Lastuava aine           | HSS E                                    |
| Varren nelikulmio □     | 9 mm                                     |
| Kierretyyppi            | UNC-LH                                   |
| Kierteen koko           | 9/16-12 UNC LH                           |
| Pinnoitus               | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka        | 1B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 3B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste               | C                                        |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta          | Vasen                                    |
| Kierreyökälun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |