

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1.1/4-10
GTIN	4062406049133
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	20 mm
varren Ø D _s	25 mm
Alkureiän Ø	29,5 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,54 mm
Terien lkm Z	4

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	79,38 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/4-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi