

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/8-16
GTIN	4062406048976
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	18 mm
varren Ø D _s	22 mm
Alkureiän Ø	27,1 mm
Kierteen syvyys	71,44 mm

Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/8-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi