

**Garant**
**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.2-64**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 2,184 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	2,184 mm
Alkureiän Ø	1,9 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	64
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,399 mm

Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kierteen syvyys	5,46 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	2-64 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi