

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/16-16
GTIN	4062406046033
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,576 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	9,576 mm
Kierteen Ø	11,112 mm
Kierteen syvyys	27,78 mm

Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,588 mm
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	7/16-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi