

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/16-18
GTIN	4062406046026
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	27,78 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen Ø	11,112 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	9,75 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/16-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi