

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/2-24
GTIN	4062406049348
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 37,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteen Ø	38,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	37,3 mm
Kokonaispituus L	200 mm

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	95,25 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/2-24 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi