

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/16-16
GTIN	4062406048914
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 26,99 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	25,5 mm
Kierteen Ø	26,99 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	67,5 mm

Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	20 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/16-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi