

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.11/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.11/16-12
GTIN	4062406049591
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 40,85 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	42,86 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	107,15 mm
Alkureiän Ø	40,85 mm
varren Ø D _s	36 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.11/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi