


**CCGT 09T301, Nuance: PR1225****Données de commande**

N° commande	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Classe d'article	25E

Description

CCGT 09T301 PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: MFP-SK

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Rayon d'angle	0,1 mm
Application secondaire	P
Brise-copeaux	MFP-SK
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	50 - 150 m/min
Application principale	M
Nuance	PR1225
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCGT 09T301
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage