

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 11/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 11/16-16
GTIN	4062406048556
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	125 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierteen Ø	17,462 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	16 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	43,7 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	11/16-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi