

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.7/8-16
GTIN	4062406049751
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	119 mm
Alkureiän Ø	46,1 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi