

Garant**Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, Ø ext. Dc: 23mm**

Données de commande

N° commande	150152 23
GTIN	4045197717054
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Description technique

Tolérance de queue	h9
Ø fraise min., pour alésages à partir de	3,8 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,16 mm/tr
Ø ext.	23 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Ø queue D _s	10 mm
Longueur totale L	67 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		