

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/8-11****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130045 5/8-11 |
| GTIN         | 4062406048525 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,53 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Varren nelikulmio □     | 9 mm     |
| Terien lkm Z            | 3        |
| Kokonaispituus L        | 110 mm   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 12 mm    |
| Lastu-urien määrä       | 3        |
| Kierteen syvyys         | 39,7 mm  |
| Kierteennousu           | 2,309 mm |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kierrettä/ tuuma      | 11                                       |
| Alkureiän Ø           | 13,53 mm                                 |
| Standardi             | DIN 376                                  |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Kierteen Ø            | 15,875 mm                                |
| Kierretyyppi          | UNC                                      |
| Kierteen koko         | 5/8-11 UNC                               |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka      | 1B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 3B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |