

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.7/8-10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130045 1.7/8-10 |
| GTIN | 4062406049782 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 45,3 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-----------|
| Alkureiän Ø | 45,3 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kierteenousu | 2,54 mm |
| Varren nelikulmio □ | 29 mm |
| Kierteen syvyys | 119 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen Ø | 47,625 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 36 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 10 |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 1.7/8-10 UNS |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |