

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.9/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.9/16-12
GTIN	4062406049461
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 37,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	39,688 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm

Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	99,22 mm
Alkureiän Ø	37,7 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.9/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi