

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: NO.12-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 NO.12-36
GTIN	4062406047924
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,8 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	5,486 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierteen syvyys	13,7 mm
Alkureiän Ø	4,8 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	36
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,706 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	12-36 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi