

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 2-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 2-8
GTIN	4062406049904
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 47,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	127 mm
Alkureiän Ø	47,8 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	32 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kierteen Ø	50,8 mm

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi