

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1/2-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1/2-24
GTIN	4062406048310
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,7 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
varren Ø D _s	11 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376

Kierteen Ø	12,7 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteennousu	1,058 mm
Alkureiän Ø	11,7 mm
Kierteen syvyys	31,75 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/2-24 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi