

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	269005 7
Code ISO porte-outils	STGCR/L 2525M16
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	23 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 18	269028 18
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 7	269005 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500