


**Garant**
**CN. G 120404, Nuance: HB725**


## Données de commande

N° commande	250156 HB725
GTIN	4045197713216
Classe d'article	21G

## Description

CN. G 120404 HB725 Nuance: HB725  
 Brise-copeaux: UM  
 Tolérance: M  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	UM
Application principale	UNI
Avance $f$	0,05 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage